

Mopp MicroSicuro Plus 40 cm

Spezifikation / Produktdaten Art.Nr. 2700535



Stand: 01.12.2017



Premium-Qualität	Reinigungsleistung	↑
	Wassertragfähigkeit	↑
	Haltbarkeit	↑

MoppProfi

Die Referenzklasse. Hier werden nur beste Materialqualitäten und modernste Fasermischungen verwendet. Der Einsatz innovativer Materialkombinationen sowie die höchstmögliche Verarbeitungsqualität garantieren ein konkurrenzloses Ergebnis bei höchster Haltbarkeit.

 gebrauchsfertig vorgewaschen	 Mikrofaser	 einstufiges Wischverfahren	 Flachpresse	 Premium	 Sicherheitsfliesen
 Krankenhaus	 Altenheim	 Industrie	 Waschtemperatur von 40 bis max. 95°C	 für niedrige Trocknertemperaturen geeignet	 vorpräparierte Moppbezüge

Anwendungsbereiche

- Für alle glatten und strukturierten Hartböden
- Für Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge
- Für Nasszellenbereiche
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Fertig vorgewaschen



Produktdaten

- Abmessungen
- vorgewaschen
- Schrumpf (ungewaschen → gewaschen)
- Gewicht
- Verpackungseinheit
- Kompatible Mopphalter

40 cm x 12 cm
Ja
kein Schrumpf, da vorgewaschen
106 g
50 Stück / Karton
2009000 Mopphalter Clino Edelstahl 40
2560040 Mopphalter 40 cm Kunststoff
2009100 Mopphalter Alu 40 cm mit Stielaufnahme Edelstahl

Materialien

- Arbeitsmaterial: Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Softborste, weiß/blau, mit Außenposament aus TEC-Polyester, grau
- Deckblatt: EasyFlow, 100% Polyester, weiß
- Haltesystem: EasyFlow Tasche, 100% Polyester, weiß
- Hinterfütterung: Ja
- Einfassband: 100% Polyester, weiß
- Faden: 100% Polyester, weiß

Besonderheiten

- Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen um über 99% wird bereits beim Einsatz nur mit Wasser* erreicht
- Mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistung
- Herstellungsart im Webverfahren
- Begutachtung durch das Hygieneinstitut Dr. Brill+Partner
- EasyFlow Haltesystem:
 - extrem haltbar und reißfest
 - keine Ansammlung von Flusen in den Mopptaschen
 - Mopphalter gleitet leicht in die Tasche

Kennzeichnung und Individualisierung

- Aufdruck von PPS-Artikelnummer und -bezeichnung fix; weitere Möglichkeiten:
- Farb- oder s/w-Druck auf Deckblatt
- Anbringen von Barcodelabels
- Aufnähen von RFID-Chips

Wäsche und Aufbereitung

Bitte beachten Sie unbedingt die PPS-Waschanleitung!

*steriles Wasser mit standardisierter Härte

Eine Klassifizierung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar, die den Anwender nicht von einer individuellen Eignungs- und Kompatibilitätsprüfung seiner spezifischen Anwendungsumgebung befreit. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu prüfen, beschädigte Produkte sind unverzüglich auszutauschen.