

Mopp MicroSicuro 40 cm

Spezifikation / Produktdaten Art.Nr. 2700246



Stand: 01.12.2017



Premium-Qualität	Reinigungsleistung	↑
	Wassertragfähigkeit	↑
	Haltbarkeit	↑

MoppProfi

Die Referenzklasse. Hier werden nur beste Materialqualitäten und modernste Fasermischungen verwendet. Der Einsatz innovativer Materialkombinationen sowie die höchstmögliche Verarbeitungsqualität garantieren ein konkurrenzloses Ergebnis bei höchster Haltbarkeit.

Mikrofaser	einstufiges Wischverfahren	Flachpresse	Premium	Sicherheitsfliesen	Krankenhaus
Altenheim	OP	Industrie	Waschtemperatur von 40 bis max. 95°C	für niedrige Trocknertemperaturen geeignet	vorpräparierte Moppbezüge

Anwendungsbereiche

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Für alle glatten und strukturierten Hartböden
- Besonders geeignet für Sicherheitsfliesen und rutschhemmende Beläge, Böden mit Lotuseffekt sowie Nasszellenbereiche



Produktdaten

Abmessungen
vorgewaschen
Schrumpf (ungewaschen → gewaschen)
Gewicht
Verpackungseinheit
Kompatible Mopphalter

40 cm x 12 cm nach Vorwäsche
Nein
~ 2%
130 g
50 Stück / Karton
2009000 Mopphalter Clino Edelstahl 40
2500050 Mopphalter Magnet 40 cm Kunststoff blau/grau
2009100 Mopphalter Alu 40 cm mit Stielaufnahme Edelstahl

Materialien

Arbeitsmaterial Super Mikrofaser 100% PES mit PA-Softborste, weiß/blau

Deckblatt EasyFlow, 100% Polyester, weiß
Haltesystem EasyFlow Tasche, 100% Polyester, weiß
Hinterfütterung Ja
Einfassband 100% Polyester
Faden 100% Polyester

Besonderheiten

- Mit Hinterfütterung für hohe m²-Leistungen
- Herstellungsart im Webverfahren
- Begutachtung durch das Hygieneinstitut Dr. Brill+ Partner
- Keimreduktion von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen um über 99% wird bereits beim Einsatz nur mit Wasser* erreicht
- EasyFlow Haltesystem:
 - extrem haltbar und reißfest
 - keine Ansammlung von Flusen in den Mopptaschen
 - Mopphalter gleitet leicht in die Tasche

Kennzeichnung und Individualisierung

Aufdruck von PPS-Artikelnummer und -bezeichnung fix; weitere Möglichkeiten:
- Farb- oder s/w-Druck auf Deckblatt
- Anbringen von Barcodelabels
- Aufnähen von RFID-Chips

Wäsche und Aufbereitung

Bitte beachten Sie unbedingt die PPS-Waschanleitung!

*steriles Wasser mit standardisierter Härte

Eine Klassifizierung stellt eine unverbindliche Empfehlung dar, die den Anwender nicht von einer individuellen Eignungs- und Kompatibilitätsprüfung seiner spezifischen Anwendungsumgebung befreit. Der Zustand des Materials ist regelmäßig zu prüfen, beschädigte Produkte sind unverzüglich auszutauschen.